

# AEG

## Sabljasta žaga, Tip: US1300XE



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiva 1300-W-**sabljasta žaga AEG**, idealna za rezanje lesa, umetne mase ter kovinskih cevi in profilov.

#### Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom in listom za žago.

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	18,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	US1300XE
Posebnosti	FIXTEC
Število hodov	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	1300 W
Dolžina hoda	30 mm
Masa	3,8 kg
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Žaga

---

**Pribor**

Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122EF	588600 1122EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EF	588600 922EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922BF	588600 922BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122BF	588600 1122BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EHM	588600 922EHM