



Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 17-20mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428830 17-20 |
| GTIN | 7630041117004 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer za notranje merjenje po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA μ** . Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Merilno območje | 17 - 20 mm |
| Mera a | 3,5 mm |
| Standardna globina merjenja | 72 mm |
| Globina merjenja z maksimalnim podaljškom | 1593 mm |
| Točnost | 0,004 mm |
| Odčitavanje | 0,001 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Standard | DIN 863 |
| Preklop odčitavanja | mm / cole |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke |
| Merilno orodje | digitalni |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 2/150 | 428802 2/150 |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 2/500 | 428802 2/500 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm | 484030 19 |