



Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 125-150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428830 125-150
GTIN	7630041117127
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer za notranje merjenje po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA μ** . Merilne površine iz karbidne trdine (HV5-1300).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	100 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	1600 mm
Merilno območje	125 - 150 mm
Mera a	26 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,001 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 140 mm	484030 140