



Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 40-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428830 40-50
GTIN	7630041117059
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer za notranje merjenje po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA μ** . Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

Mera a	11 mm
Merilno območje	40 - 50 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	1604 mm
Standardna globina merjenja	104 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 4/150	428802 4/150
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 4/500	428802 4/500
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45