

CARTEC**Dvižna zanka, Ø navoja: M30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086486 M30
GTIN	8013429800177
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Za 360° vrtljiv privezni element z možnostjo privijanja za dvigovanje težkih bremen, kroglično uležajenje, 100-odstotno preverjen glede razpok, **certificiran v skladu z nemškim zakonskim nezgodnim zavarovanjem DGUV, varnostni faktor 4** v vse smeri.

Napotek:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 4:1: 5,3 t

Vpenjalna širina na zatiču A: 45 mm

Širina ušesa B: 22 mm

Mera C: 65 mm

Ø zatiča D: 75 mm

Mera E: 80 mm

Tehnični opis

Širina ušesa B	22 mm
Ø zatiča D	75 mm
Vpenjalna širina na zatiču A	45 mm

Mera E	80 mm
Mera C	65 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	5,3 t
Višina H	165 mm
Ø navoja	M30×35
Vrsta izdelka	Dvižna zanka