

CARTEC**Dvižna zanka, Ø navoja: M24**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086486 M24
GTIN	8013429800139
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Za 360° vrtljiv privezni element z možnostjo privijanja za dvigovanje težkih bremen, kroglično uležajenje, 100-odstotno preverjen glede razpok, **certificiran v skladu z nemškim zakonskim nezgodnim zavarovanjem DGUV, varnostni faktor 4** v vse smeri.

Napotek:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 4:1: 3,15 t

Vpenjalna širina na zatiču A: 40 mm

Širina ušesa B: 18 mm

Mera C: 70 mm

Ø zatiča D: 58 mm

Mera E: 68 mm

Tehnični opis

Ø zatiča D	58 mm
Mera C	70 mm
Vpenjalna širina na zatiču A	40 mm

Širina ušesa B	18 mm
Mera E	68 mm
Višina H	153 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	3,15 t
Ø navoja	M24×30
Vrsta izdelka	Dvižna zanka