

CARTEC**Dvižna zanka, Ø navoja: M20**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086486 M20
GTIN	8013429800092
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Za 360° vrtljiv privezni element z možnostjo privijanja za dvigovanje težkih bremen, kroglično uležajenje, 100-odstotno preverjen glede razpok, **certificiran v skladu z nemškim zakonskim nezgodnim zavarovanjem DGUV, varnostni faktor 4** v vse smeri.

Napotek:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Nosilnost WLL SF 4:1: 2 t

Vpenjalna širina na zatiču A: 34 mm

Širina ušesa B: 16 mm

Mera C: 57 mm

Ø zatiča D: 50 mm

Mera E: 61 mm

Tehnični opis

Ø zatiča D	50 mm
Mera E	61 mm
Vpenjalna širina na zatiču A	34 mm

Širina ušesa B	16 mm
Mera C	57 mm
Višina H	131 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	2 t
Ø navoja	M20×30
Vrsta izdelka	Dvižna zanka