


**T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, Priključek: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, G 3/8, ZK 17, obratovalni tlak maks. 60 barov, delovna temperatura maks. 150 °C, svetla medenina.

Tehnični opis

Priključni notranji navoj	3/8 col
Oznaka proizvajalca	254.35
Ø	11 mm
Maksimalni obratovalni tlak	60 bar
Material	medenina
Vrsta izdelka	Spojka