


**T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, Priključek: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080035 1/4
GTIN	4047322647168
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, G 1/4, ZK 13, obratovalni tlak maks. 60 barov, delovna temperatura maks. 150 °C, svetla medenina

**Tehnični opis**

Maksimalni obratovalni tlak	60 bar
Material	medenina
Oznaka proizvajalca	254.34
Priključni notranji navoj	1/4 col
Ø	8 mm
Vrsta izdelka	Spojka