


**T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, Priključek: 1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080035 1/2
GTIN	4047322647199
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

T-kos, znotraj/znotraj/znotraj, G 1/2, ZK 21, obratovalni tlak maks. 60 barov, delovna temperatura maks. 150 °C, svetla medenina

Tehnični opis

Ø	15 mm
Oznaka proizvajalca	254.39
Maksimalni obratovalni tlak	60 bar
Priključni notranji navoj	1/2 col
Material	medenina
Vrsta izdelka	Spojka