

**Garant**

**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 / 200 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 1500/S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza s pločevinastimi zaščitnimi ploščicami, možna postavitev vrsto.

**Lakiranje:**

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Priporočilo:**

Lahka montažna dela sede in stoje.

**Napotek:**

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

**Tehnični opis**

ComfortClose	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina	750 mm
Material delovne plošče	iz temnega Eluplana
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da

Nosilnost pri trajni obremenitvi	250 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina	1500 mm
Masa	105 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	720 - 1200 mm
Hitrost dviganja	38 mm/s
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize