


Garant**Luknjaste pločevine na strani 2-delna, Tip: 750****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920360 750
GTIN	4062406120795
Razred artikla	91S

Opis**Izvedba:**

Zarobljeno z jekleno pločevino, z \square 9 x 9 mm v rastru 37 mm.

Za stransko pritrditev na delovne prostore z električnim nastavljanjem višine, za lažje obremenitve. Luknjaste pločevine se privijejo na notranjo stran prečne ojačitve. Garnitura, 2-delna.

Primerno za:

Delovna mesta z električnim nastavljanjem višine za lažje obremenitve art. 920301–920306.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Višina	146 mm
Masa	0,6 kg
Širina	536 mm
Globina	73 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Stranska obloga