


Garant**Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: G1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 G1020
GTIN	4045197725790
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	60 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Kratka ozobja	Z FINE
Oblika	G1020
Ø glave	10 mm
Opis oblike	Koničasti lok
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serija	Ozobje Z FINE

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		