

**Garant****Mali roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: AS0210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546840 AS0210
GTIN	4045197726407
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Mali roto rezkarji iz karbidne trdine z držalom  $\varnothing$  3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Kratice ozobja	Z FINE
Oblika	AS0210
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
$\varnothing$ glave	2 mm
Celotna dolžina	40 mm

Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	10 mm
Serija	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		