

Garant**Pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410100 300
GTIN	4062406122157
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik.

Fino lepane merilne površine. Brez merilnika globine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Delitev	1/128 col
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Odčitavanje	0,05 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300