


**Garant****Pomično merilo Nonij 1/50, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410105 200
GTIN	4062406122164
Razred artikla	40Z

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik. Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Fino lepene merilne površine.

**Dodatni pribor:**

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Delitev	1/50 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Odčitavanje	0,02 mm
Merilno območje	0 - 200 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Dolžina konic	50 mm
Delitev	1/128 col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	Ø 1,6

Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200