


Garant**Precizni notranji merilnik, Merilno območje: 35-60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Precizna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. **Lažja**, trdna izvedba s **CFK-elementi** in s tem **manjši toplotni raztezek** in večja **zaščita pred korozijo**. Zaščita za roke na držalu zmanjšuje dodatne vplive temperature. Precizen, lahko tekoč prenos hoda merilnega čepa prek ukrivljenega segmenta. Nastavljivo na različne \varnothing prek fiksnih merilnih nastavkov s kaljeno jekleno kroglico.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Lahka, trdna izvedba s CFK-elementi.**
- **Manjši toplotni raztezek.**
- **Večja zaščita pred korozijo.**

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura s preciznim notranjim merilnikom v leseni škatli (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16.

Tehnični opis

Merilna globina	178 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	1 µm
Število merilnih ploščic	3
Število merilnih nastavkov	6
Merilno območje	35 - 60 mm
Centrirni krožnik, širina	28 mm
Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C4
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

DAkS-kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023220 60
Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 60 mm	023210 60

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Precizna merilna urazaščiten pred udarci Merilno območje/Ø ohišja 1/58 mm	433090 1/58
Merilna urazaščiten pred udarci Merilno območje/Ø ohišja 10/58 mm	432110 10/58
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 35-90	439914 35-90