

Mahr**Digitalni mikrometer z drsnim vretenom in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativen mikrometer s **številkami velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega **prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi** prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Opis:

- **Zaradi koraka vretena 5 mm na obrat je čas nastavljanja krajši.**
- **Nevrteče vreteno za zaščito merilnih površin.**

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498941.

Tehnični opis

Kalibriranje	B1
Korak vretena	5 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Ø vretena	6,5 mm
Odčitavanje	0,00005 col
Merilno območje	0 - 25 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	10 mm
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Priključni kabeldvosmerno z gumbom Data Tip USB2	498941 USB2
Priključni kabeldvosmerno z gumbom Data Tip D2	498941 D2