

Garant**Garnitura preciznih notranjih merilnikov, Merilno območje: 18-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Precizna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. **Lažja**, trdna izvedba s **CFK-elementi** in s tem **manjši toplotni raztezek** in večja **zaščita pred korozijo**. Zaščita za roke na držalu zmanjšuje dodatne vplive temperature. Precizen, lahko tekoč prenos hoda merilnega čepa prek ukrivljenega segmenta. Nastavljivo na različne \varnothing prek fiksnih merilnih nastavkov s kaljeno jekleno kroglico.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Lahka, trdna izvedba s CFK-elementi.**
- **Manjši toplotni raztezek.**
- **Večja zaščita pred korozijo.**

Uporaba:

Za natančno merjenje \varnothing , okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

2 precizna notranja merilnika art. 435190, dodatno s podaljški in merilnimi obroči.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16.

Tehnični opis

Število merilnih ploščic	5
Merilna globina	146 - 178 mm
Število merilnih nastavkov	20
Merilno območje	18 - 150 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	1 µm
Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S9
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Storitve

Kalibriranje Garnitura preciznih notranjih merilnikov Merilno območje 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Precizni notranji merilnik Merilno območje 18-35 mm	435190 18-35
Merilna urazaščiten pred udarci Merilno območje/Ø ohišja 10/58 mm	432110 10/58
Precizni notranji merilnik Merilno območje 50-150 mm	435190 50-150
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Precizna merilna urazaščiten pred udarci Merilno območje/Ø ohišja 1/58 mm	433090 1/58