



Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna v rolo-torbici, nasek 3, Dolžina brez nasadila: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	517426 200
GTIN	4062406122317
Razred artikla	52A

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v **robustnih najlonskih rolo torbica**h.

Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.

Nasek 3 = polfini.

Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Obseg dobave:

5-delna garnitura pil s po eno **ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo**.

Tehnični opis

Dolžina brez nasadila	200 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 3
Nasek	3
Standard	DIN 7261

Število posamičnih pil	5
Vrsta izdelka	Delavniške pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		