

Garant GRIDLINE

Izvečljiva polica 200 kg, 26×24G, Vgradna višina: 75mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931186 75
GTIN	4062406122966
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 75 mm. Brez izsekov za pregradne letve.

Primerno za:

Omara za oskrbo strojev 30×28G.

Obseg dobave:

Izvečljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Police niso primerne za namestitev v pomična ohišja.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina	650 mm
Uporabna širina v G	26
Uporabna globina	600 mm
Uporabna globina v G	24
Masa	13,8 kg
Področje uporabe	Omara za orodje
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne

Vgradna višina	75 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Izvecljiva polica