

Garant**Garnitura listov za vbodno žago, 25-del., Oznaka: T101B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588425 T101B
GTIN	4045197726711
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Listi za vbodne žage z brušenimi, ostrimi zobmi za **natančno žaganje lesa**. Držalo z vpenjalnim nastavkom.

Obseg dobave:

5-delne

Tehnični opis

Delitev zob	2,7 mm
Debelina plošče (mehki les)	3-30 mm
Material lista za žago	HCS
Dolžina lista	100 mm
Primernost	_T101B
Vrsta reza	Potopno rezanje
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Število listov	25
za material	les
Oznaka	T101B
Značilnost blagovnega imena	25-del.
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
Ti	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		