


Garant**Pahljačasti brusi (CER), Zrnatost 80, Ø glave×širina glave: 20X20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554160 20X20 |
| GTIN | 4062406123901 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrnji (CER)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Zrnatost | 80 |
| Maksimalno število vrtljajev | 38200 min ⁻¹ |
| Ø držala | 6 mm |
| Priporočeno število vrtljajev | 20000 min ⁻¹ |
| Širina glave | 20 mm |
| Ø glave | 20 mm |
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) |
| Kratice za brusno sredstvo | Keramika |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 80 |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |