


Garant**Pahljačasti brusni (CER), Zrnatost 120, Ø glavexširina glave: 20X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrnji (CER)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Priporočeno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Širina glave	20 mm
Ø glave	20 mm
Zrnatost	120
Maksimalno število vrtljajev	38200 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratice za brusno sredstvo	Keramika

Značilnost blagovnega imena

Zrnatost 120

Vrsta izdelka

Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		