

Garant GRIDLINE

Podnožje za delovna mesta za delo z nevarnimi snovmi, Širina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	981120 1500
GTIN	4062406121075
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza GridLine Vario je sestavljena iz nožnih delov z nastavljanjem višine, odlagalne police in zadnje stene iz jeklene pločevine ter stranske obloge s štirikotno luknjo. Eterlux delovna plošča z debelino 50 mm, odporna proti obrabi, olju, maščobi ter šibkim kislinam in lugom. Globina = 750 mm

Lakiranje:

Nožni del z ročnim nastavljanjem višine, odlagalna polica in zadnja stena RAL 7035 svetlo siva, stranska obloga RAL 7016 antracitna **prašnata barva**.

Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	950 - 1100 mm
Širina	1500 mm
Globina	750 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	950-1100 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	(mehansko)

Raster luknjastih sten Hoffmann	9x9
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovno mesto za delo z nevarnimi snovmi