

Garant**Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T118AHM****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588400 T118AHM
GTIN	4045197726759
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Zobje iz karbidne trdine** za najdaljšo življenjsko dobo, za INOX.

Obseg dobave:

3-del.

Tehnični opis

Vrsta reza	Potopno rezanje
Debelina pločevine (polna pločevina)	1,5-3 mm
Material lista za žago	HM
Dolžina lista	83 mm
Delitev zob	1,1 mm
Primernost	_T118AHM
Število listov	3
za material	INOX
Oznaka	T118AHM
Vrsta izdelka	List za vbodno žago