


**3M****Plošča za grobo čiščenje (SiC), CG-DC, Ø plošče: 100mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	555938 100
GTIN	53134375455119
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.

**Velika zmogljivost odstranjevanja** za univerzalno čiščenje.

### Uporaba:

**Radialna uporaba** na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

## Tehnični opis

Ø izvrtine	13 mm
Priporočeno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Ø plošče	100 mm
Debelina	15 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Stopnja trdote	trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	CG-DC
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2	556380 1-2
--	------------

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1

556380 1