

3M**Diski za čiščenje (A), BF-DC, Ø plošče: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555942 150
GTIN	50048011641459
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.

Velika zmogljivost brušenje s fino obdelano površino.

Uporaba:

Radialna uporaba na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Tehnični opis

Ø izvrtine	13 mm
Ø plošče	150 mm
Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Debelina	15 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Stopnja trdote	mehka
Stopnja preciznosti	polfina
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	BF-DC
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1

556380 1

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2

556380 1-2