

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 86–302 mm, Povezava: HW63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Popolna garnitura s finonastavljivo glavo za Ø 86–302 mm, z glavo vretena art. 237571, držalom za obračalne ploščice in priborom v kovčku. **Možnost nadgradnje** z držalom za obračalne ploščice art. 237573 242–402 **do Ø 402 mm**.

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Uporaba:

Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..

Obseg dobave:

1 glava: 237571 HW63

po 1 držalo za obračalne ploščice: art. 237573 86–138 za Ø 86–138

art. 237573 136–220 za Ø 136–220

art. 237573 188–302 za Ø 188–302

po 1 opora: art. 237574 86 za art. 237573 86–138

art. 237574 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402

po 1 pritisna plošča: art. 237575 86 za art. 237573 86–138

art. 237575 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402

1 obračalna ploščica: art. 260058 CU7010 (ali uporabite CC.. 09T3)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237697 in art. 237698.

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Pritisna plošča Za Ø 136–402 mm Tip 136 mm	237575 136
Opora Ø 86–138 mm Tip 136 mm	237574 136
Pritisna plošča Za Ø 136–402 mm Tip 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Zvrst CU7010	260058 CU7010
Držalo za obračalne ploščice za območje vretena Ø 242 – 402 mm Tip 136-220	237573 136-220
Fino nastavljiva glava Ø 86–402 mm Povezava HW63	237571 HW63
Opora Ø 86–138 mm Tip 86 mm	237574 86
Držalo za obračalne ploščice za območje vretena Ø 242 – 402 mm Tip 86-138	237573 86-138
Držalo za obračalne ploščice za območje vretena Ø 242 – 402 mm Tip 188-302	237573 188-302
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 86–302 mm Povezava 1	237570 1