

SWISS TOOLS

## Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 63/12HPmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320310 63/12HP
GTIN	2050002004788
Razred artikla	36D

### Opis

#### Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

### Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	80 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Osní zamik konic f	45 mm
Nadomestni del	S01
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje