

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
63/12HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Ø držala	63 mm
Nadomestni del	S01
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Osni zamik konic f	45 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje