

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice:  
63/11HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320341 63/11HP
GTIN	2050002004832
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Osni zamik konic f	45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Previsna dolžina A	65 mm
Ø držala	63 mm
Nadomestni del	S05
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	80 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje