

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 63/11HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320331 63/11HP
GTIN	2050002004818
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Nadomestni del	S05
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Ø držala	63 mm
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Osni zamik konic f	45 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje