

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice:
63/16HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Nadomestni del	S07
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Ø držala	63 mm
Osni zamik konic f	45 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje