

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje nevtralna, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 6311-100HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni del	S05
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

