

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje nevtralna, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 6311-130HPmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320370 6311-130HP
GTIN	2050001961709
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Ø držala	63 mm
Nadomestni del	S05
Previsna dolžina A	130 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

