

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje nevtralnno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 6316-100HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320080 6316-100HP
GTIN	2050002004764
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Previsna dolžina A	100 mm
Nadomestni del	S07
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

