

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje nevtralnno, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 6316-100HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320380 6316-100HP
GTIN	2050002004863
Razred artikla	36D

**Opis****Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Nadomestni del	S07
Ø držala	63 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	nevtralna
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

