



## Vibracijski brusilnik, Tip: SPS140



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Razred artikla	03M

### Opis

#### Izvedba:

#### Lahek in priročen 260-W-vibracijski brusilnik:

- Za uporabo prijazne prijemalne površine omogočajo enakomerno porazdelitev sile.
- Sistem pritrditve DUO s samopritrdilnim ali klasičnim vpetjem zagotavlja natančno prileganje brusnega papirja.
- Vgrajeno odsesavanje prahu skozi brusni papir z 10 luknjami.
- Neposredni priključek za zunanji sistem odsesavanja prah ali vrečko za prahu.

#### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim kablom dolžine 4 m, vrečko za prah, ploščo za izsekovanje lukenj in transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Primerno brusno tkanino najdete od art. 556980 naprej. Primeren samopritrdilni brusni papir najdete pod art. 557620.

Pakiranje: Transportni kovček

Poraba moči: 260 W

Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni): 105 mm

Širina brusnega papirja (samopritrdilni): 115 mm

Dolžina brusnega papirja (za vpetje): 140 mm

Širina brusnega papirja (za vpetje): 115 mm

Krožni hod: 1,6 mm

### Tehnični opis

Širina brusnega papirja (za vpetje)	115 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 8,5 m/s <sup>2</sup>
Masa	1,6 kg
Brusni papir za vpetje	da
Dolžina brusnega papirja (za vpetje)	140 mm
Brusni papir za vpetje	da
Poraba moči	260 W
Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni)	105 mm
Krožni hod	1,6 mm
Oznaka proizvajalca	SPS140
Število vibracij	28000 min <sup>-1</sup>
Širina brusnega papirja (samopritrdilni)	115 mm
Število lukenj	10-kratni
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

## Pribor

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 80	556980 80
Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj Zrnatost 60	557620 60
Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 150	556980 150
Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj Zrnatost 240	557620 240
Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 240	556980 240
Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 400	556980 400
	556980 600

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost  
600

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 60

556980 60

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost 40

556980 40

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost  
320

556980 320

Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj Zrnatost  
120

557620 120

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost  
100

556980 100

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost  
120

556980 120

Zvitek brusnega traku (A), robusten, zelo gibek Zrnatost  
180

556980 180

Garnitura brusnega papirja, 10-delna 10 lukenj Zrnatost 80

557620 80