

Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnega materiala za delovno mizo GridLine 5S, 20×20G, Tip: 1500/5S**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Pregradni material za 4 predale delovne mize 5S. Vsebuje škatle za male dele GridLine easyPick ter pregradne letve z robnimi letvami in vtičnimi pregradnimi ploščicami.

Primerno za:

Delovna miza GARANT GridLine 5S art. 922864 in art. 922874.

Obseg dobave:

25 škatel za male dele GridLine easyPick, 6 pregradnih letev GridLine, 3 2-delne garniture robnih letev GridLine, 12 vtičnih pregradnih ploščic GridLine.

Tehnični opis

za predale z uporabno širino	500 mm
Razdelilna enota	1 G = 25 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Razdelitev predala

Pribor

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 125 mm	951781 125
Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 4X4/4	951251 4X4/4
Pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951520 100
Pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951520 125
Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 4X4/2	951251 4X4/2
Vtične pregradne ploščice, širina 5G za predal s prednjo višino 100 mm	951751 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 100 mm	951570 100
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 150 mm	951570 150
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 125 mm	951570 125
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 150 mm	951801 150
Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 125 mm	951741 125
Pregradne letve Globina 20G za predal s prednjo višino 150 mm	951520 150