

 steinel**Pištola za lepljenje Gluematic, Proizvajalčeva številka izdelka: 035280**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083386 035280
GTIN	4007841035280
Razred artikla	07E

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Glue PRO 300
Poraba moči	90 W
Maksimalni pretok	25 g/min
Napajanje	Omrežno napajanje
Čas segrevanja	3 min
Nazivna napetost	220 - 230 V
Maksimalni Ø lepilnega vložka	11,7 mm
Temperaturno območje	190 °C
Vrsta izdelka	Pištola za vroče lepljenje

## Pribor

Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 052423

083388 052423

Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 044930

083388 044930

Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 048419

083388 048419

Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 050092

083388 050092