

Garant GRIDLINE

**Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih, 20×20G, Višina ohišja/število predalov: 500/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka 24G v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljiv predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijske prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksima kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.

Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Lakiranje:**

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napetek:**

Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301 – 920316.

## Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	600 kg
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	620 mm
Nosilnost zgornje odlagalne police	50 kg
Masa	72 kg
Uporabna višina	425 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Globina	740 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
ComfortClose	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Višina	700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
s povišanim robom	da
Število predalov	5
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Izvedba	na kolesih

Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	425 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 50 mm	927805 50
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 500 mm	927730 500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21