

Garant GRIDLINE

Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih, 20×20G, Višina ohišja/število predalov: 600/4mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka 24G v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljiv predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijske prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksna kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.

Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napetek:

Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301 – 920316.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	500 mm
Število vrat	0
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	620 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
ComfortClose	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost zgornje odlagalne police	50 kg
Masa	69 kg
s povišanim robom	da
Uporabna višina	525 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število predalov	4
Globina	740 mm
Izvedba	na kolesih

Izvedba	S predali
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	525 mm
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 600 mm	927730 600
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21