

 steinel**Garnitura lepila v stiku, 20-delna, Proizvajalčeva številka izdelka: 052423**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083388 052423
GTIN	4007841052423
Razred artikla	07E

## Opis

### Izvedba:

Manj kapljajoči lepilni vložki Ø 11 mm. Lepilni vložek „Flex“. Temperatura 190 °C, za velike površine.

### Primerno za:

Pištola za vroče lepljenje Glue PRO 300 art. 083386.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	052423
Barva	prozoren
Talilna temperatura	190 °C
Število delov	20
Primerno za material	PC
Primerno za material	PE
Primerno za material	PMMA
Primerno za material	PP

Primerno za material	Papir
Primerno za material	ABS
Primerno za material	les
Lepilni vložek, premer	11 mm
Oblika	nepomična
Trdnost po	60 s
Dolžina	30 cm
Funkcionalna trdnost po	100 - 120 s
Lastnost	Brez topil
Temperatura skladiščenja	4 - 30 °C
Masa	600 g
Vrsta izdelka	Lepila