

 steinel**Garnitura lepila v stiku, 20-delna, Proizvajalčeva številka izdelka: 050092**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083388 050092
GTIN	4007841050092
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Manj kapljajoči lepilni vložki Ø 11 mm. Lepilni vložek „**Universal**“. Temperatura 190 °C.

Primerno za:

Pištola za vroče lepljenje Glue PRO 300 art. 083386.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	050092
Barva	prozoren
Talilna temperatura	190 °C
Število delov	20
Trdnost po	15 s
Primerno za material	Keramika
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Papir

Primerno za material	PC
Primerno za material	ABS
Primerno za material	Steklo
Primerno za material	les
Primerno za material	PE
Primerno za material	PMMA
Primerno za material	PP
Lastnost	Brez topil
Funkcionalna trdnost po	60 s
Lepilni vložek, premer	11 mm
Temperatura skladiščenja	4 - 30 °C
Dolžina	30 cm
Oblika	nepomična
Masa	600 g
Vrsta izdelka	Lepila