

Garant GRIDLINE

Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih, 20×20G, Višina ohišja/število predalov: 700/5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

927620 700/5

GTIN

4062406124595

Razred artikla

9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka 24G v trdni jekleni konstrukciji. **V celoti izvlečljiv predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijske prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®.

S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksna kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.

Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301 – 920316.

Tehnični opis

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Globina	740 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Število predalov	5
Višina	900 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
s povišanim robom	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število vrat	0
Širina	620 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	80 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost zgornje odlagalne police	50 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna višina	625 mm
Izvedba	na kolesih

Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	625 mm
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delavniški predalnik na kolesih

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 250 mm	927805 250
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Ohišje na kolesih 24G, za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 700 mm	927730 700
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21