



Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T121GF



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588500 T121GF
GTIN	3165140596831
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Speed for Metal** – največja življenjska doba in hitrost rezanja v kovino zaradi ožjega in tanjšega lista ter optimizirane geometrije ozobja (izmenični togi in agresivni zobje).

Obseg dobave:

5-del.

Tehnični opis

Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Delitev zob	0,8 mm
Primernost	_T121GF
Debelina pločevine (luknjasta pločevina)	0,5-1,5 mm
Število listov	5
Material lista za žago	BiM
Dolžina lista	92 mm
za material	Jeklo
Oznaka	T121GF
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

