

**Garant****List tračne žage za kovino 34 × 4400, Zob na colo: 4/6H****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173851 4/6H
GTIN	4062406125028
Razred artikla	11S

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT** z odpornimi **rezilnimi robovi M42** in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

**Uporaba:**

**Variabilno ozobljenje 0°** – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

**Variabilno ozobljenje 10°** – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

**Normalno ozobljenje 0°** – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

**Normalno ozobljenje 10°** – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

**Napotek:**

**Vtekanje novega traku:** glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

**Tehnični opis**

Širina	34 mm
Dolžina	4400 mm

Debelina	1,1 mm
Cepilni kot	10 stopinj
Ozobljenje	combi
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino