



## Garnitura ključavničarskih pil z dvokomponentnim ročajem, 6-delna, v torbici iz umetne mase



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	518975
GTIN	4009215177176
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.** Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.

Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.

Z ročajem iz 2-komponentne umetne mase.

Standard: DIN 7283

### Tehnični opis

Standard	DIN 7283
Število ključavničarskih pil	6
Vrsta izdelka	Ključavničarske pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm

576000 80X20

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm

576000 100X25

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm

576000 115X40