

**Diamantni brusni lonec STARTEC XP-P D×G×V (mm), 125×40×20, Tip: D64****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597956 D64
GTIN	9003172004655
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi brusni lonci z diamantno oblogo in kovinskim vezivom, s povečano trdnostjo in optimizirano zmogljivostjo vezanja diamantnih zrn. Zmanjšanje rezalnih sil zaradi optimalne kombinacije zrn in veziva omogoča **največjo zmogljivost brušenja** in **hitrost podajanja**. Največja trdnost robov izboljšuje **natančnost profila** tudi pri visokih podajanjih in **podaljšuje intervale poravnavanja** pri konstantnih rezultatih obdelave površine. **Specifikacija: D64BXP-P STARTEX XP-P.**

Uporaba:

Visokozmogljivo brušenje (brušenje utorov) rotirajočih rezalnih orodij v celoti iz karbidne trdine. Za mokro brušenje z oljem (priporočeno) ali emulzijo/vodo.

Tehnični opis

Zrnatost	D64
Kratica za brusno sredstvo	D
Specifikacija	D64BXP-P STARTEX XP-P
Brusno sredstvo	Diamant

Oblika	11V9
Ø plošče D	125 mm
Širina plošče T	40 mm
Značilnost blagovnega imena	125×40×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	3 mm
Višina brusne obloge X	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		